

Soplante

SB 610 175 4.8 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00080

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00080>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB > SB 610 175 4.8 IE3-TYP2

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (60 Hz): 610 m³/h

Vacío (60 Hz): 175 mbar

Pot. nominal 60 Hz: 4,8 kW

voltaje de 60Hz: YY230/Y460V ±10%


Ejecución diseño: IE3:US/CAN

Permición: UL/CSA

Permición: UL/CSA

Peso: 61,5 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	474 mm
B1	496 mm
d	12 mm
D2	76 mm
G1	G2"-HE
H	523 mm
L	496 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (60 Hz)	610 m³/h
Vacío (60 Hz)	175 mbar
Tipo prot. IP	IP 55
Pot. nominal 60 Hz	4,80 kW
voltaje de 60Hz	
Nivel acústico (60 Hz)	76,70 dB(A)
Peso	61,50 kg
Ejecución diseño	IE3-TYP2

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soplante

SB 610 175 4.8 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00080

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00080>

Permisi3n	UL/CSA
Ejecuci3n dise1o	IE3:US/CAN
Familia de productos	SB

Nivel ac1stico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

N° de art1culo.:10.04.04.00237

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 230V - AC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 648 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

N° de art1culo.:10.04.04.00322

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 24V - DC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 648 mm

Soplante

SB 610 175 4.8 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00080

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00080>



STF 75 P 12.0 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00399

Conexión: Ø75mm

Diseño: Carcasa de piclon

Flujo nominal: 720 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Equipo adicional: Abrazadera SSD



FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12

N° de artículo.:10.07.01.00361

Diámetro exterior D: 194 mm

Longitud L: 401 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construccion: Filtro de polvo STF

Tamaño: Picl-12

Tipo: 720m³/h



SD SB FITTING SD

N° de artículo.:10.04.04.00363

Usa construccion: Soplante SB

Y: Silenciador

Soplante

SB 610 175 4.8 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00080

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00080>



SD G2-AG 115x380 SB

N° de artículo.:10.04.04.00374

Usa construcci: Soplante SB

Rosca G1: G2"-MA

Diámetro exterior D: 115 mm

Longitud L: 380 mm

Piezas de repuesto



UMR-SET SB Ø76/60

N° de artículo.:10.04.01.00138