

Soplante

SB 195 440 3 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00090

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00090>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB > SB 195 440 3 IE3-TYP1

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 195 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 235 m³/h

Vacío (50 Hz): 440 mbar

Vacío (60 Hz): 400 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 3 kW

Pot. nominal 60 Hz: 3,6 kW

voltaje de 50Hz: D230V/Y400V ±10%

voltaje de 60Hz: D265V/Y460V ±10%


Ejecución diseño: IE3:EU/CN/IND

Permisión: UL/CSA

Permisión: UL/CSA

Peso: 49 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	390 mm
B1	452 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2"-HE
H	454 mm
L	489 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	195 m ³ /h
Capacidad de aspiración (50 Hz)	3.249,90 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz)	235 m ³ /h
Vacío (50 Hz)	440 mbar
Vacío (60 Hz)	400 mbar
Tipo prot. IP	IP 55

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soplante

SB 195 440 3 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00090

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00090>

Pot. nominal 50 Hz	3 kW
Pot. nominal 60 Hz	3,60 kW
voltaje de 50Hz	D230V/Y400V ±10%
voltaje de 60Hz	
Nivel de sonido en 50 Hz	71,10 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz)	73 dB(A)
Peso	49 kg
Ejecución diseño	IE3-TYP1
Permición	UL/CSA
Ejecución diseño	IE3:EU/CN/IND
Familia de productos	SB

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00236

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 230V - AC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 625 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00321

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 24V - DC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 625 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soplante

SB 195 440 3 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00090

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00090>



STF 60 P 4.5 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00259

Conexión: Ø60mm

Diseño: Carcasa de policloro

Flujo nominal: 270 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Equipo adicional: Abrazadera SSD



SD SB FITTING SD

N° de artículo.:10.04.04.00363

Usa construcci: Soplante SB

Y: Silenciador



SD G2-AG 115x380 SB

N° de artículo.:10.04.04.00374

Usa construcci: Soplante SB

Rosca G1: G2"-MA

Diámetro exterior D: 115 mm

Longitud L: 380 mm