

Válvula electromagnética

EMV 15 230V-AC 3/2 NO

N° de artículo.:10.05.01.00073

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00073>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Electroválvulas > Electroválvulas EMV > EMV 15 230V-AC 3/2 NO

Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido



Diámetro nominal: 15 mm

Voltaje DC: 230V - AC

Funci: Válvula de 3/2 vías


Control: Abierta sin corriente

Rosca de conexión: G3/4"-HE

Margen presión (presión servicio): bar

Consumo de potencia (AC): 38,4 W

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	6,50 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-HE
G2	G3/4"-HE
G3	G3/4"-HE
H	114 mm
H1	140 mm
L	209 mm
L1	211 mm
X1	133 mm
Y1	40 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro nominal	15 mm
Control	Abierta sin corriente
Flujo nominal	566,70 l/min
Flujo nominal	34 m³/h
Consumo de potencia (AC)	38,40 W
Voltaje DC	230V - AC

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Válvula electromagnética


EMV 15 230V-AC 3/2 NO

N° de artículo.:10.05.01.00073

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00073>

Tiempo cierre	80 ms
Peso	4,67 kg
Familia de productos	EMV

Accesorios



FAS 80x39 G3/4-AG


N° de artículo.:10.05.01.00062

Diámetro exterior D: 80 mm

Longitud L: 39 mm

Rosca G1: G3/4"-MA

Piezas de repuesto



FAS 80x39 G3/4-AG

N° de artículo.:10.05.01.00062

Diámetro exterior D: 80 mm

Longitud L: 39 mm

Rosca G1: G3/4"-MA