

## Válvula electromagnética


EMV 25 24V-DC 3/2 NO

N° de artículo.:10.05.01.00076

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00076>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Electroválvulas > Electroválvulas EMV > EMV 25 24V-DC 3/2 NO

### Válvula electromagnética EMV para el control directo de vacío y aire comprimido



Diámetro nominal: 25 mm

Voltaje DC: 24V - DC

Funci: Válvula de 3/2 vías


Control: Abierta sin corriente

Rosca de conexión: G1-1/4"-HE

Margen presión (presión servicio): bar

Consumo de potencia (AC): 63,8 W

### Datos de diseño



#### Atributo

#### Valor

d 8,50 mm

D 80 mm

G1 G1-1/4"-HE

G2 G1-1/4"-HE

G3 G1-1/4"-HE

H 167 mm

H1 200 mm

L 281 mm

L1 271,50 mm

X1 178 mm

Y1 50 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro nominal	25 mm
Control	Abierta sin corriente
Flujo nominal	1.466,70 l/min
Flujo nominal	88 m <sup>3</sup> /h
Consumo de potencia (AC)	63,80 W
Voltaje DC	24V - DC

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Válvula electromagnética

EMV 25 24V-DC 3/2 NO

N° de artículo.:10.05.01.00076

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00076>

Tiempo cierre	135 ms
Peso	9,60 kg
Familia de productos	EMV

### Accesorios



**FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50**

N° de artículo.:10.05.01.00064

Diámetro exterior D: 80 mm

Longitud L: 32 mm

Rosca G1: G1-1/4"-MA

Usa construcci: Electroválvula

Tamaño: 25+50

### Piezas de repuesto



**FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50**

N° de artículo.:10.05.01.00064

Diámetro exterior D: 80 mm

Longitud L: 32 mm

Rosca G1: G1-1/4"-MA

Usa construcci: Electroválvula

Tamaño: 25+50