Filtro de taza de vacío

VFT G1/2-IG 80

N° de artículo.:10.07.01.00125

https://www.schmalz.com/10.07.01.00125

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Filtros de vacío > Filtros de vacío tipo taza VFT > VFT G1/2-IG 80

Filtro de taza de vacío con carcasa transparente y filtro recambiable

- Conexión: G1/2"-HE
- Diseño: Inserto de filtro largo
- Flujo nominal: 300 l/min
- Flujo nominal: 18 m³/h
- Finura de filtro: 80 µm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	48 mm
G1	G1/2"-HE
H	101 mm
H1	88 mm
L	77,20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Conexión	G1/2"-HE
Flujo nominal	300 l/min
Flujo nominal	18 m³/h
Vacío (max.)	-990 mbar
Sobrepresión (max) pe 25°C	7 bar
Sobrepresión (max) pe 50°C	5 bar
Finura de filtro	80 µm
Peso	76 g

Filtro de taza de vacío

VFT G1/2-IG 80

N° de artículo.:10.07.01.00125

https://www.schmalz.com/10.07.01.00125

Familia de productos	VFT

Piezas de repuesto

FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2

N° de artículo.:10.07.01.00143

Finura de filtro: 80 µm
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 71 mm
Material de filtrado: Polietileno
Usa construcci: Filtros VFT
Tamaño: 3/8-1/2

HTR-FIL 2S WI VFT1/8-1/2

N° de artículo.:10.07.01.00228

Diseño: Acodado

DR 37-33x3 NBR

N° de artículo.:10.07.01.00154

Diámetro exterior D: 37 mm
Longitud L: 3 mm
Diámetro interior d: 33 mm
parte normal material: Caucho de nitrilo NBR

Filtro de taza de vacío

VFT G1/2-IG 80

N° de artículo.:10.07.01.00125

https://www.schmalz.com/10.07.01.00125