

Filtro de polvo

STF 60 P 6.0 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00260

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00260>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Filtros de vacío > Filtros de vacío VF / STF / STF-D > STF 60 P 6.0 SSD

Filtro de polvo



Conexión: Ø60mm


Diseño: Carcasa de piclon

Flujo nominal: 360 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Equipo adicional: Abrazadera SSD

Datos de diseño



Atributo	Valor
B1	265 mm
B2	142 mm
d	8,50 mm
D	200 mm
D1	229 mm
D2	60 mm
D3	60 mm
H	253 mm
L	390 mm
L1	741 mm
L2	351 mm
X1	220 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Conexión	Ø60mm
Flujo nominal	360 m³/h
Flujo nominal	6000 l/min
Vacío (max.)	-500 mbar
Finura de filtro	3 µm
Peso	2,40 kg

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtro de polvo

STF 60 P 6.0 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00260

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00260>

Familia de productos

VF

Piezas de repuesto



FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6

N° de artículo.:10.07.01.00054

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 149,2 mm

Longitud L: 360,5 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: Picl-6

Tipo: 6



SSD 60-68 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00017

Margen de fijación: 60,0 ... 68,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado