

Tubo flexible para aire comprimido


VSL 8-6 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00015>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Tubos aire comprimido / vacío VSL > VSL 8-6 PE BL

Tubo flexible para aire comprimido



Diámetro exterior D: 8 mm

Diámetro interior d: 6 mm


Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C

Datos de diseño



Atributo

Valor

d

6 mm

D

8 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	8-6
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	°C
Longitud (máx)	100 m
Peso/Metro	203 g/m
Peso/Metro	0,20 kg/m
Material manguera	PE
Familia de productos	VSL

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 8-6 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00015>

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Accesorios



ST G1/4-AG 6 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00156

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 6 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 5 mm

Diámetro nominal dn: 4,5 mm



ST G1/8-AG 6 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00154

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 6 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 5 mm

Diámetro nominal dn: 4,4 mm



STV-GE G1/4-AG 8

N° de artículo.:10.08.02.00207

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 13,9 mm

Longitud L: 17,8 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 8-6 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00015>



STV-GE G1/8-AG 8

N° de artículo.:10.08.02.00206

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: °C

Diámetro exterior D: 14 mm

Longitud L: 20,7 mm



STV-GE G3/8-AG 8

N° de artículo.:10.08.02.00237

Rosca G1: G3/8"-MA

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 14,6 mm

Longitud L: 17,4 mm



STVI-GE G1/4-IG 8

N° de artículo.:10.08.02.00154

Rosca G1: G1/4"-HE

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 14,5 mm

Longitud L: 33,5 mm

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 8-6 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00015>



STVI-GE G1/8-IG 8

N° de artículo.:10.08.02.00151

Rosca G1: G1/8"-HE

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 14,5 mm

Longitud L: 29,5 mm



STV-T G1/4-AG 8

N° de artículo.:10.09.02.00043

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 48,5 mm



STV-T G1/8-AG 8

N° de artículo.:10.09.02.00041

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 48,7 mm

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 8-6 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00015>



STV-W G1/4-AG 8

N° de artículo.:10.08.02.00161

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 24 mm



STV-W G1/8-AG 8

N° de artículo.:10.08.02.00160

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 24 mm



STV-W G3/8-AG 8

N° de artículo.:10.08.02.00236

Rosca G1: G3/8"-MA

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 23,7 mm

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 8-6 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00015>



STV-WF G1/4-AG 8

N° de artículo.:10.08.02.00171

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C

Longitud L: 25,6 mm



STV-WF G1/8-AG 8

N° de artículo.:10.08.02.00170

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C

Longitud L: 23,4 mm



STV-WF G3/8-AG 8

N° de artículo.:10.08.02.00234

Rosca G1: G3/8"-MA

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C

Longitud L: 26,7 mm

Tubo flexible para aire comprimido

VSL 8-6 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00015

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00015>



SVB-T 8

N° de artículo.:10.09.02.00022

Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 49 mm