

Conector rápido acodado

STV-WF G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00168

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00168>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-WF G1/8-AG 6

Racor instantáneo en versión orientable y fija



Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C

Longitud L: 21,4 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	6 mm
G1	G1/8"-MA
dn	5,40 mm
D1	11,40 mm
H	9,80 mm
H1	23,60 mm
L	21,40 mm
L1	25,30 mm
LG1	5 mm
SW1	14 mm
SW3	16 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 6 d = 4
Tipo de manguera	6-4
parte normal material	Latón niquelado
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo	-10 ... 70 °C
Peso	41 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Conector rápido acodado

STV-WF G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00168

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00168>

Familia de productos

STV

Accesorios



VSL 6-4 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00014

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00157

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: Politetrafluoretileno

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 500 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C

Conector rápido acodado

STV-WF G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00168

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00168>
