

Enchufe rápido recto

STV-GE M5-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00468

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00468>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > STV-GE M5-AG 4

Racor instantáneo en versión recta



Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm


parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: °C

Diámetro exterior D: 7,9 mm

Longitud L: 15 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	7,90 mm
d	4 mm
G1	M5-MA
dn	2 mm
L	15 mm
L1	19,50 mm
LG1	4,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 4 d = 2
Tipo de manguera	4-2
parte normal material	Latón
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	°C
Familia de productos	STV

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de