

## Conexión de travesaños

HTR-STS 50x50 D30 WI

N° de artículo.:10.08.03.00091

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00091>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Soportes para ventosas y bielas elásticas > Soportes para perfiles cuadrados HTR-STS > HTR-STS 50x50 D30 WI

### Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en tubos cuadrados




Conexión 1: 50x50

Conexión de las ventosas, bielas elásticas: Contorno D30-G1/2

Diseño: Acodado

### Datos de diseño



Atributo	Valor
B	53 mm
d	31 mm
H	50 mm
H1	105 mm
L	124 mm
L1	32 mm
s	7 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	486 g
Familia de productos	HTR-STS

### Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Conexión de travesaños

HTR-STS 50x50 D30 WI

N° de artículo.:10.08.03.00091

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00091>



### SCHE 35-16.5x5 ST VZ

N° de artículo.:10.01.01.10025

Diámetro exterior D: 35 mm

Diámetro interior d: 16,5 mm

Longitud L1: 5 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



### SCHE 38-18.5x5 ST VZ

N° de artículo.:10.01.03.06140

Diámetro exterior D: 38 mm

Diámetro interior d: 18,5 mm

Longitud L1: 5 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



### SCHE 38-21.5x5 ST VZ

N° de artículo.:10.01.01.10015

Diámetro exterior D: 38 mm

Diámetro interior d: 21,5 mm

Longitud L1: 5 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

## Conexión de travesaños

HTR-ST5 50x50 D30 WI

N° de artículo.:10.08.03.00091

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00091>



**SCHE 7090 M30 ST-HV VZ**

N° de artículo.:20.06.01.00044

Diámetro exterior D: 56 mm

Diámetro interior d: 31 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado