

Boquilla de tubo

ST G1/2-AG 13 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00162

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00162>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Accesorios para racores de unión > ST G1/2-AG 13 MS-V

Boquilla de tubo



Rosca G1: G1/2"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 13 mm


parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 6 mm

Diámetro nominal dn: 11 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	11 mm
D	13,90 mm
G1	G1/2"-MA
L	6 mm
L1	45 mm
LG1	12 mm
SW1	24 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
parte normal material	Latón
Peso	53 g

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Boquilla de tubo

ST G1/2-AG 13 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00162

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00162>



VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00016

Diámetro exterior D: 19 mm

Diámetro interior d: 13 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 85 mm

Margen presión (presión servicio): -0,90 ... 5,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C



VSL 21-12 PVC-G KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00006

Diámetro exterior D: 21 mm

Diámetro interior d: 12 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con tejido

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C