

Conector rápido acodado

STV-W G1/4-AG 8

N° de artículo.:10.08.03.00233

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00233>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-W G1/4-AG 8

Racor instantáneo en versión acodada orientable



Rosca G1: G1/4"-MA


Diámetro tubo externo: 8 mm

parte normal material: Plásticos

Temperatura de trabajo: 0 ... 60 °C

Longitud L: 22,6 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	8 mm
G1	G1/4"-MA
dn	6 mm
D1	16 mm
H	11,50 mm
H1	19,50 mm
L	22,60 mm
L1	30,70 mm
LG1	6 mm
SW1	16 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 8 d = 6
Tipo de manguera	8-6
parte normal material	Plásticos
Margen presión (presión servicio)	0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Peso	23,10 g
Familia de productos	STV

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Conector rápido acodado

STV-W G1/4-AG 8

N° de artículo.:10.08.03.00233

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00233>
