

Tapón

VRS-STECH 12x16.5

N° de artículo.:10.08.06.00041

<https://www.schmalz.com/10.08.06.00041>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > VRS-STECH 12x16.5

Tapón




Temperatura de trabajo: 0 ... 60 °C

Diámetro exterior D: 12 mm

Longitud L: 16,5 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	12 mm
D1	13,50 mm
L	16,50 mm
L1	44 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Peso	3,30 g
Familia de productos	STV

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de