

Conexión en T

SVB-T 12

N° de artículo.:10.09.02.00023

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00023>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > SVB-T 12

Conexión en T




Diámetro tubo externo: 12 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 69 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	12 mm
D1	19,90 mm
H	34 mm
H1	44 mm
L	69 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 12 d = 9
Tipo de manguera	12-9
parte normal material	Latón
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo	-20 ... 80 °C
Peso	115 g
Familia de productos	STV

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Conexión en T

SVB-T 12

N° de artículo.:10.09.02.00023

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00023>

Accesorios



VSL 12-9 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00050

Diámetro exterior D: 12 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00037

Diámetro exterior D: 12 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 70 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C