

Conexión en T

SVB-T 14

N° de artículo.:10.09.02.00046

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00046>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > SVB-T 14

Conexión en T




Diámetro tubo externo: 14 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 72 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	14 mm
D1	21,30 mm
H	36 mm
H1	46,50 mm
L	72 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 14 d = 11
Tipo de manguera	14-11
parte normal material	Latón
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	°C
Peso	141,70 g
Familia de productos	STV

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Conexión en T

SVB-T 14

N° de artículo.:10.09.02.00046

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00046>

Accesorios



VSL 14-11 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00038

Diámetro exterior D: 14 mm

Diámetro interior d: 11 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 100 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C