

Mono-Base

ISMB-G 80x80x55

N° de artículo.:10.01.15.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00128>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Flexibilización de centros de mecanizado CNC > Sistema de fijación de Innospann ISCUP/ISMB/ISQB > ISMB-G 80x80x55

Mono-Base-G con 2 conexiones de tubo para mesa lisa



Dimensiones (LxB): 80x80

Superficie del suelo: 80 x 80 mm


Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 55 mm

Tipo de manguera: Tubo flexible D = 8 d = 6

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	80 mm
d	60 mm
D	6 mm
H	55 mm
L	80 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,46 kg

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Mono-Base

ISMB-G 80x80x55

N° de artículo.:10.01.15.00128

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00128>



ISCUP Cup 1 80x80x30

N° de artículo.:10.01.15.00003

Dimensiones (LxB): 80 x 80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

N° de artículo.:10.01.15.00004

Dimensiones (LxB): 80 x 40

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

N° de artículo.:10.01.15.00005

Dimensiones (LxB): 80 x 28

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 28 mm

Altura H: 30 mm