

Quad-Base

ISQB 175x175x22

N° de artículo.:10.01.15.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00001>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Flexibilización de centros de mecanizado CNC > Sistema de fijación de Innospann ISCUP/ISMB/ISQB > ISQB 175x175x22

Quad-Base para Steelplate y Adapter-Plate



Dimensiones (LxB): 175x175


Superficie del suelo: 175 x 175 mm

Longitud L: 175 mm

Anchura B: 175 mm

Altura H: 22 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	175 mm
d	60 mm
H	22 mm
L	175 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	1,02 kg

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Quad-Base

ISQB 175x175x22

N° de artículo.:10.01.15.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00001>



ABDK 80x4 ISQB

N° de artículo.:10.01.15.00083

Diámetro exterior D: 80 mm

Altura H: 4 mm



ISCUP Cup 1 80x80x30

N° de artículo.:10.01.15.00003

Dimensiones (LxB): 80 x 80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

N° de artículo.:10.01.15.00004

Dimensiones (LxB): 80 x 40

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 30 mm

Quad-Base

ISQB 175x175x22

N° de artículo.:10.01.15.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00001>



ISCUP Cup 3 80x28x30

N° de artículo.:10.01.15.00005

Dimensiones (LxB): 80 x 28

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 28 mm

Altura H: 30 mm



ISZR-V 80x15

N° de artículo.:10.01.15.00052

Diámetro exterior D: 80 mm

Diámetro interior d: 60 mm

Altura H: 15 mm



ISZR-V 80x20

N° de artículo.:10.01.15.00053

Diámetro exterior D: 80 mm

Diámetro interior d: 60 mm

Altura H: 20 mm

Quad-Base

ISQB 175x175x22

N° de artículo.:10.01.15.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00001>



ISZR-V 80x45

N° de artículo.:10.01.15.00054

Diámetro exterior D: 80 mm

Diámetro interior d: 60 mm

Altura H: 45 mm

Piezas de repuesto



DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

N° de artículo.:10.07.04.00002

Diámetro exterior D: 8 mm

Tipo de material: Espuma de caucho

Herméticos: EPDM

Dureza del material [Shore A]: 20 Shore A