

## Mono-Base

ISMB 80x80x8

N° de artículo.:10.01.15.00188

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00188>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Flexibilización de centros de mecanizado CNC > Sistema de fijación de Innospann ISCUP/ISMB/ISQB > ISMB 80x80x8

### Mono-Base para Steelplate y Adapter -Plate



Dimensiones (LxB): 80x80


Superficie del suelo: 80 x 80 mm

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 8 mm

### Datos de diseño



| Atributo | Valor |
|----------|-------|
| B        | 80 mm |
| d        | 60 mm |
| H        | 8 mm  |
| L        | 80 mm |

### Datos técnicos

| Atributo | Valor   |
|----------|---------|
| Peso     | 0,04 kg |

### Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Mono-Base

ISMB 80x80x8

N° de artículo.:10.01.15.00188

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00188>



### ISCUP Cup 1 80x80x30

N° de artículo.:10.01.15.00003

Dimensiones (LxB): 80 x 80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 30 mm



### ISCUP Cup 2 80x40x30

N° de artículo.:10.01.15.00004

Dimensiones (LxB): 80 x 40

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 30 mm



### ISCUP Cup 3 80x28x30

N° de artículo.:10.01.15.00005

Dimensiones (LxB): 80 x 28

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 28 mm

Altura H: 30 mm