

Adapter-Plate


ISAP-K1 300x200x8

N° de artículo.:10.01.14.00025

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00025>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Sistemas de fijación para sistemas de 1 circuito > Adapter-Plates ISAP-K1 > ISAP-K1 300x200x8

Adapter-Plate Innospann para consolas Schmalz de 1 circuito




Longitud L: 300 mm

Anchura B: 200 mm

Altura H: 8 mm

Datos de diseño



Atributo

Valor

B

200 mm

H

8 mm

L

300 mm

Datos técnicos

Atributo

Valor

Peso

2,05 kg

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Página 1 desde 4

Adapter-Plate

ISAP-K1 300x200x8

N° de artículo.:10.01.14.00025

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00025>



ISCUP Cup 1 80x80x16

N° de artículo.:10.01.15.00209

Dimensiones (LxB): 80 x 80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 16 mm



ISCUP Cup 2 80x40x16

N° de artículo.:10.01.15.00210

Dimensiones (LxB): 80 x 40

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 16 mm



ISCUP Cup 3 80x28x16

N° de artículo.:10.01.15.00211

Dimensiones (LxB): 80 x 28

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 28 mm

Altura H: 16 mm

Adapter-Plate

ISAP-K1 300x200x8

N° de artículo.:10.01.14.00025

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00025>



ISMB 80x80x26


N° de artículo.:10.01.15.00214

Superficie del suelo: 80 x 80 mm

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 26 mm



ISMB 80x80x61

N° de artículo.:10.01.15.00414

Anchura B: 80 mm

Altura H: 61 mm

Longitud L: 80 mm



ISZR-V 80x30

N° de artículo.:10.01.15.00248

Diámetro exterior D: 80 mm

Altura H: 30 mm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-K1 300x200x8

N° de artículo.:10.01.14.00025

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00025>



ISMST 19-7 4ISMST

N° de artículo.:10.01.14.00847

Diámetro exterior D: 7 mm

Altura H: 11,5 mm