

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x26

N° de artículo.:10.01.14.00117

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00117>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Sistemas de fijación para sistemas de 2 circuitos > Adapter-Plates ISAP-K2 > ISAP-K2 200x200x26

Adapter-Plate Innospann para consolas Schmalz de 2 circuitos




Longitud L: 200 mm

Anchura B: 200 mm

Altura H: 26 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	200 mm
H	26 mm
L	200 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	2,80 kg

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x26

N° de artículo.:10.01.14.00117

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00117>



ISCUP Cup 1 80x80x16

N° de artículo.:10.01.15.00209

Dimensiones (LxB): 80 x 80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 16 mm



ISCUP Cup 2 80x40x16

N° de artículo.:10.01.15.00210

Dimensiones (LxB): 80 x 40

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 16 mm



ISCUP Cup 3 80x28x16

N° de artículo.:10.01.15.00211

Dimensiones (LxB): 80 x 28

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 28 mm

Altura H: 16 mm

Adapter-Plate

ISAP-K2 200x200x26

N° de artículo.:10.01.14.00117

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00117>



ISMB 80x80x8

N° de artículo.:10.01.15.00188

Dimensiones (LxB): 80x80

Superficie del suelo: 80 x 80 mm

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 8 mm



ISZR-V 80x25

N° de artículo.:10.01.15.00295

Diámetro exterior D: 80 mm

Altura H: 25 mm

Piezas de repuesto



ISMST 19-7 4ISMST

N° de artículo.:10.01.14.00847

Diámetro exterior D: 7 mm

Altura H: 11,5 mm