

Adapter-Plate

ISAP-B 195x195x5

N° de artículo.:10.01.14.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00109>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Sistemas de fijación para sistemas de Biesse > Adapter-Plates ISAP-B > ISAP-B 195x195x5

Adapter-Plate Innospann para consolas Biesse




Longitud L: 195 mm

Anchura B: 195 mm

Altura H: 5 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	195 mm
B1	74,30 mm
H	5 mm
L	195 mm
L1	74,30 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	1,40 kg

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-B 195x195x5

N° de artículo.:10.01.14.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00109>



ISCUP Cup 1 80x80x16

N° de artículo.:10.01.15.00209

Dimensiones (LxB): 80 x 80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 16 mm



ISCUP Cup 2 80x40x16

N° de artículo.:10.01.15.00210

Dimensiones (LxB): 80 x 40

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 16 mm



ISCUP Cup 3 80x28x16

N° de artículo.:10.01.15.00211

Dimensiones (LxB): 80 x 28

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 28 mm

Altura H: 16 mm

Adapter-Plate

ISAP-B 195x195x5

N° de artículo.:10.01.14.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00109>



ISMB 80x80x8

N° de artículo.:10.01.15.00188

Dimensiones (LxB): 80x80

Superficie del suelo: 80 x 80 mm

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 8 mm



ISZR-V 80x19

N° de artículo.:10.01.15.00388

Diámetro exterior D: 80 mm

Diámetro interior d: 60,5 mm

Altura H: 19 mm



ISZR-V 80x45

N° de artículo.:10.01.15.00054

Diámetro exterior D: 80 mm

Diámetro interior d: 60 mm

Altura H: 45 mm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-B 195x195x5

N° de artículo.:10.01.14.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00109>



ISMST 19-7 4ISMST

N° de artículo.:10.01.14.00847

Diámetro exterior D: 7 mm

Altura H: 11,5 mm