

## Ventosa de bloque

VCBL-GLx81.5 120

N° de artículo.:10.01.18.00233

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00233>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación por el procesamiento de vidrio > Sistemas para mesa lisa para el mecanizado del vidrio > Ventosas de bloque VCBL-GL > VCBL-GLx81.5 120

### Bloque d vacío c conexión d mang. para su uso en mesas lisas para el procesamiento de vidrio



Dimensiones (LxB): Diameter 120 mm


Altura H: 81,5 mm

Diámetro interior tubo (recom.) d: 6 mm

Herméticos: Material alta temp HT1

Soporte para piezas de material: ED

### Datos de diseño



| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| B1       | 24 mm    |
| d        | 8 mm     |
| D        | 120 mm   |
| Dmax(S)  | 128 mm   |
| Ds       | 120 mm   |
| H        | 81,50 mm |
| H1       | 88 mm    |
| H2       | 22,50 mm |
| H3       | 27,50 mm |

### Datos técnicos

| Atributo | Valor   |
|----------|---------|
| Peso     | 0,80 kg |

### Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de bloque

VCBL-GLx81.5 120

N° de artículo.:10.01.18.00233

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00233>



### VSL 8-6 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00003

Diámetro exterior D: 8 mm

Diámetro interior d: 6 mm

Longitud (máx): 500 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 45 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -35 ... 60 °C



### ZUB VCBL-GL

N° de artículo.:10.01.18.00493

Usa construcci: Ventosa de bloque VCBL-GL



### ZUB VCBL-GL

N° de artículo.:10.01.18.00492

Usa construcci: Ventosa de bloque VCBL-GL

## Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de bloque

VCBL-GLx81.5 120

N° de artículo.:10.01.18.00233

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00233>



**DR 120/88.5x16.5 HT1-60**

N° de artículo.:10.01.18.00249

Diámetro exterior D: 120 mm

Diámetro interior d: 88,5 mm

Longitud L: 16,5 mm

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A