

Cup para vidrio

ISCUP-G 80x40x30 Cup 2

N° de artículo.:10.01.15.00393

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00393>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Flexibilización de centros de mecanizado CNC > Sistema de fijación de Innospann ISCUP/ISMB/ISQB > ISCUP-G 80x40x30 Cup 2

Parte superior de vidrio-copa para Innospann



Dimensiones (LxB): 80 x 40

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 30 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	40 mm
H	30 mm
L	80 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,10 kg

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Cup para vidrio

ISCUP-G 80x40x30 Cup 2

N° de artículo.:10.01.15.00393

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00393>



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

N° de artículo.:10.01.15.00062

Anchura B: 4 mm

Altura H: 10 mm

Herméticos: EPDM

Tipo de material: Espuma de caucho

Forma: semicircular



ISDR 81x43x12 Cup 2 NBR-50

N° de artículo.:10.01.15.00418

Longitud L: 81 mm

Anchura B: 43 mm

Altura H: 12 mm