

Boca

ISCUP Cup 1 80x80x30

N° de artículo.:10.01.15.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00003>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Flexibilización de centros de mecanizado CNC > Sistema de fijación de Innospann ISCUP/ISMB/ISQB > ISCUP Cup 1 80x80x30

Parte superior de ventosa boca para Innospann




Dimensiones (LxB): 80 x 80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 30 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	80 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	80 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,15 kg

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Boca

ISCUP Cup 1 80x80x30

N° de artículo.:10.01.15.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00003>



O-RING 48x2 CR-70

N° de artículo.:10.07.08.00468



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

N° de artículo.:10.01.15.00062


Anchura B: 4 mm

Altura H: 10 mm

Herméticos: EPDM

Tipo de material: Espuma de caucho

Forma: semicircular



ISDR 81x81x12 Cup 1 NK-50

N° de artículo.:10.01.15.00020

Anchura B: 81 mm

Altura H: 12 mm

Longitud L: 81 mm

Material de ventosa: Caucho natural NK-50


Tipo: Cup 1

Boca

ISCUP Cup 1 80x80x30

N° de artículo.:10.01.15.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00003>



ISRPL 66x66x8.5

N° de artículo.:10.01.15.00017

Anchura B: 66 mm

Altura H: 8,5 mm

Longitud L: 66 mm

Tipo: Cup 1