

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Flexibilización de centros de mecanizado CNC > Sistema de fijación de Innospann ISCUP/ISMB/ISQB > ISCUP Cup 2 80x40x30

Parte superior de ventosa boca para Innospann




Dimensiones (LxB): 80 x 40

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 30 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	40 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	80 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,09 kg

Piezas de repuesto

Boca

ISCUP Cup 2 80x40x30

N° de artículo.:10.01.15.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00004>



O-RING 48x2 CR-70

N° de artículo.:10.07.08.00468



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

N° de artículo.:10.01.15.00062

Anchura B: 4 mm

Altura H: 10 mm

Herméticos: EPDM

Tipo de material: Espuma de caucho

Forma: semicircular



ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50

N° de artículo.:10.01.15.00021

Anchura B: 43 mm

Altura H: 12 mm

Longitud L: 81 mm

Material de ventosa: Caucho natural NK-50

Tipo: Cup 2

Boca

ISCUP Cup 2 80x40x30

N° de artículo.:10.01.15.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00004>



ISRPL 66x26x8.5

N° de artículo.:10.01.15.00018

Anchura B: 26 mm

Altura H: 8,5 mm

Longitud L: 66 mm

Tipo: Cup 2