

Placa de fricción

ISRPL 66x14x8.5

N° de artículo.:10.01.15.00019

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00019>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Flexibilización de centros de mecanizado CNC > Accesorios y repuestos Innospann > ISRPL 66x14x8.5

Placa de fricción




Anchura B: 14 mm

Altura H: 8,5 mm

Longitud L: 66 mm

Tipo: Cup 3

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	14 mm
H	8,50 mm
L	66 mm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de fricción

ISRPL 66x14x8.5

N° de artículo.:10.01.15.00019

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00019>



SIEB 11x1 MS-A2 100

N° de artículo.:10.07.01.00085

Diámetro exterior D: 11 mm

Longitud L: 1 mm

Material: MS-A2

Finura de filtro: 100 µm

parte normal material: Latón / Acero noble