

## Mono-Base

ISMB-T 80x80x22

N° de artículo.:10.01.15.00145

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00145>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Flexibilización de centros de mecanizado CNC > Sistema de fijación de Innospann ISCUP/ISMB/ISQB > ISMB-T 80x80x22

### Mono-Base-T para Steelplate-T




Dimensiones (LxB): 80x80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 22 mm

### Datos de diseño



Atributo	Valor
B	80 mm
d	60 mm
H	22 mm
L	80 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,21 kg

### Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Mono-Base

ISMB-T 80x80x22

N° de artículo.:10.01.15.00145

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00145>



### ISCUP Cup 1 80x80x30

N° de artículo.:10.01.15.00003

Dimensiones (LxB): 80 x 80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 30 mm



### ISCUP Cup 2 80x40x30

N° de artículo.:10.01.15.00004

Dimensiones (LxB): 80 x 40

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 30 mm



### ISCUP Cup 3 80x28x30

N° de artículo.:10.01.15.00005

Dimensiones (LxB): 80 x 28

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 28 mm

Altura H: 30 mm

## Mono-Base

ISMB-T 80x80x22

N° de artículo.:10.01.15.00145

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00145>



### ISZR-V 80x20

N° de artículo.:10.01.15.00053

Diámetro exterior D: 80 mm

Diámetro interior d: 60 mm

Altura H: 20 mm