

Ventosa de bloque

VCBL-R 160x160x25 30/50 TV

N° de artículo.:10.01.12.02674

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02674>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Sistemas de fijación para sistemas para mesa con cuadrícula > Ventosas de bloque VCBL-R > VCBL-R 160x160x25 30/50 TV

Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula



Dimensiones (LxB): 160 x 160

Longitud L: 160 mm

Anchura B: 160 mm


Altura H: 25 mm

Trama: 30/50

Ancho de ranura x Profundidad de ranura recomendada [mm]:
6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm

Función adicional de bloqueo de vacío: Válvula palpadora

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	160 mm
H	25 mm
L	160 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Trama	30/50
Peso	0,63 kg

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de bloque

VCBL-R 160x160x25 30/50 TV

N° de artículo.:10.01.12.02674

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02674>



TV D9 4.3

N° de artículo.:10.01.12.02514

Diámetro exterior D: 9 mm

Recorr. elást. Z: 4,3 mm

Longitud L: 22,8 mm



ERS VCBL-R Winkel

N° de artículo.:10.01.12.02691



ERS VCBL-R


N° de artículo.:10.01.12.02693

Ventosa de bloque

VCBL-R 160x160x25 30/50 TV

N° de artículo.:10.01.12.02674

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02674>



DR 188/180x6 MOS NK-20

N° de artículo.:10.01.12.02901

Diámetro exterior D: 188 mm

Diámetro interior d: 180 mm

Longitud L: 6 mm

Anchura B: 4 mm

Altura H: 6 mm

Tipo de material: Espuma de caucho

Herméticos: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 20 Shore A