

Adapter-Plate


ISAP-R 175x175x7 30/50

N° de artículo.:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>

Página inicial > Adapter-Plates ISAP-R > ISAP-R 175x175x7 30/50

Adapter-Plate para mesas



Dimensiones (LxB): 175x175

Longitud L: 175 mm


Anchura B: 175 mm

Altura H: 7 mm

Trama: 30/50

Ancho de ranura x Profundidad de ranura recomendada [mm]: 5x5 / 7x7

Datos de diseño



Atributo

Valor

B 175 mm

H 7 mm

L 175 mm

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-R 175x175x7 30/50

N° de artículo.:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>



ISCUP Cup 1 80x80x30

N° de artículo.:10.01.15.00003

Dimensiones (LxB): 80 x 80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

N° de artículo.:10.01.15.00004

Dimensiones (LxB): 80 x 40

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

N° de artículo.:10.01.15.00005

Dimensiones (LxB): 80 x 28

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 28 mm

Altura H: 30 mm

Adapter-Plate

ISAP-R 175x175x7 30/50

N° de artículo.:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>



ISMB 80x80x8

N° de artículo.:10.01.15.00188

Dimensiones (LxB): 80x80

Superficie del suelo: 80 x 80 mm

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 8 mm



ISMST 19-7 4ISMST

N° de artículo.:10.01.14.00847

Diámetro exterior D: 7 mm

Altura H: 11,5 mm

Piezas de repuesto



ISMST 19-7 4ISMST

N° de artículo.:10.01.14.00847

Diámetro exterior D: 7 mm


Altura H: 11,5 mm

Adapter-Plate

ISAP-R 175x175x7 30/50

N° de artículo.:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>



ISDR 167x167x9.3 NBR-55

N° de artículo.:10.01.15.00182

Anchura B: 167 mm

Altura H: 9,3 mm

Longitud L: 167 mm

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-55