

Mono-Base


ISMB-R 90x90x15 40x40

N° de artículo.:10.01.15.00380

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00380>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Flexibilización de centros de mecanizado CNC > Sistema de fijación de Innospann ISCUP/ISMB/ISQB > ISMB-R 90x90x15 40x40

Mono-Base para mesas



Dimensiones (LxB): 90x90


Superficie del suelo: 90 x 90 mm

Longitud L: 90 mm

Anchura B: 90 mm

Altura H: 15 mm

Datos de diseño



Atributo

Valor

B

90 mm

d

60 mm

H

15 mm

L

90 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,10 kg

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Mono-Base

ISMB-R 90x90x15 40x40

N° de artículo.:10.01.15.00380

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00380>



ISCUP Cup 1 80x80x30

N° de artículo.:10.01.15.00003

Dimensiones (LxB): 80 x 80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

N° de artículo.:10.01.15.00004

Dimensiones (LxB): 80 x 40

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

N° de artículo.:10.01.15.00005

Dimensiones (LxB): 80 x 28

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 28 mm

Altura H: 30 mm