Boca

ISCUP Cup 3 80x28x30

N° de artículo.:10.01.15.00005

https://www.schmalz.com/10.01.15.00005

Parte superior de ventosa boca para Innospann

Dimensiones (LxB): 80 x 28
Longitud L: 80 mm
Anchura B: 28 mm
Altura H: 30 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	28 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	80 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,07 kg

Piezas de repuesto

Boca

ISCUP Cup 3 80x28x30

N° de artículo.:10.01.15.00005

https://www.schmalz.com/10.01.15.00005



O-RING 48x2 CR-70

N° de artículo.:10.07.08.00468



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

N° de artículo.:10.01.15.00062

Anchura B: 4 mm
Altura H: 10 mm
Herméticos: EPDM
Tipo de material: Espuma de caucho
Forma: semicircular



ISDR 81x31x12 Cup 3 NK-50

N° de artículo.:10.01.15.00022

Anchura B: 31 mm
Altura H: 12 mm
Longitud L: 81 mm
Material de ventosa: Caucho natural NK-50
Tipo: Cup 3

Boca

ISCUP Cup 3 80x28x30

N° de artículo.:10.01.15.00005

https://www.schmalz.com/10.01.15.00005



ISRPL 66x14x8.5

N° de artículo.:10.01.15.00019

Anchura B: 14 mm
Altura H: 8,5 mm
Longitud L: 66 mm
Tipo: Cup 3