

Multi-Clamp

VC-M 165x165x220.5

N° de artículo.:10.01.12.01845

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01845>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Sistemas de fijación para el mecanizado manual > Sistema Multi-Clamp VC-M/VC-M-V > VC-M 165x165x220.5

Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp con generación de vacío integrado



Longitud L: 165 mm

Anchura B: 165 mm


Altura H: 220,5 mm

Consumo de aire: 48 l/min

Consumo de aire: 2,88 m³/h

Capacidad de aspiración: 2,3 m³/h

Datos de diseño



Atributo

Valor

B

165 mm

H

220,50 mm

L

165 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	5,76 kg

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Clamp

VC-M 165x165x220.5

N° de artículo.:10.01.12.01845

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01845>



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

N° de artículo.:10.01.12.02056



REIB-INS 8.1x18 VC-M

N° de artículo.:10.01.12.02000

Usa construcci: Multi-Clamp



VC-M-SP 160x160x30

N° de artículo.:10.01.12.01836

Longitud L: 160 mm

Anchura B: 160 mm

Altura H: 30 mm

Consumo de aire: 48 l/min

Consumo de aire: 2,88 m³/h

Capacidad de aspiración: 2,3 m³/h

Multi-Clamp

VC-M 165x165x220.5

N° de artículo.:10.01.12.01845

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01845>



VC-M-SP 200x55

N° de artículo.:10.01.12.02003

Longitud L: 200 mm

Anchura B: 55 mm

Consumo de aire: 48 l/min

Consumo de aire: 2,88 m³/h

Capacidad de aspiración: 2,3 m³/h



VC-M-SP 210

N° de artículo.:10.01.12.02002

Diámetro exterior D: 210 mm

Consumo de aire: 48 l/min

Consumo de aire: 2,88 m³/h

Capacidad de aspiración: 2,3 m³/h



VC-M-SP 300x100

N° de artículo.:10.01.12.02052

Longitud L: 300 mm

Anchura B: 100 mm

Consumo de aire: 48 l/min

Consumo de aire: 2,88 m³/h

Capacidad de aspiración: 2,3 m³/h