

Adapter-Plate


ISAP-S4 195x195x11

N° de artículo.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Sistemas de fijación para sistemas de SCM / Morbidelli > Adapter-Plates ISAP-S > ISAP-S4 195x195x11

Adapter-Plate Innospann para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 4




Longitud L: 195 mm

Anchura B: 195 mm

Altura H: 11 mm

Datos de diseño



Atributo

Valor

B	195 mm
B1	145 mm
H	11 mm
H1	28 mm
L	195 mm
L1	145 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,36 kg

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-S4 195x195x11

N° de artículo.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>



ISCUP Cup 1 80x80x16

N° de artículo.:10.01.15.00209

Dimensiones (LxB): 80 x 80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 16 mm



ISCUP Cup 2 80x40x16

N° de artículo.:10.01.15.00210

Dimensiones (LxB): 80 x 40

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 40 mm

Altura H: 16 mm



ISCUP Cup 3 80x28x16

N° de artículo.:10.01.15.00211

Dimensiones (LxB): 80 x 28

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 28 mm

Altura H: 16 mm

Adapter-Plate

ISAP-S4 195x195x11

N° de artículo.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>



ISMB 80x80x8

N° de artículo.:10.01.15.00188

Dimensiones (LxB): 80x80

Superficie del suelo: 80 x 80 mm

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 8 mm



ISZR-V 80x15

N° de artículo.:10.01.15.00052

Diámetro exterior D: 80 mm

Diámetro interior d: 60 mm

Altura H: 15 mm

Piezas de repuesto



ISMST 19-7 4ISMST

N° de artículo.:10.01.14.00847

Diámetro exterior D: 7 mm

Altura H: 11,5 mm

Adapter-Plate

ISAP-S4 195x195x11

N° de artículo.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.com/10.01.14.00231>




ISZR-V 80x15

N° de artículo.:10.01.15.00052

Diámetro exterior D: 80 mm

Diámetro interior d: 60 mm

Altura H: 15 mm



VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S

N° de artículo.:10.01.12.03138


Longitud L: 141 mm

Anchura B: 77,2 mm

Altura H: 5,1 mm

Usa construcci: Ventosa de bloque VCBL-S

Margen de fijación: mm



VST VCBL-S DI-RA

N° de artículo.:10.01.12.03318

Usa construcci: Ventosa de bloque VCBL-S

Margen de fijación: mm