

Ventosa de bloque Innospann

ISBL-HD 80x28x38

N° de artículo.:10.01.15.00656

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00656>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para el mecanizado de metal y plástico > Sistema de fijación modular MPL-ISST-SFM para el mecanizado de metales y plásticos > Innospann Steel-Plate ISST-MPL y ventosa de bloque ISBL > ISBL-HD 80x28x38

Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate



Longitud L: 80 mm


Anchura B: 28 mm

Dimensiones (LxB): 80 x 28

Superficie del suelo: 80 x 80 mm

Altura H: 38 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	28 mm
B1	80 mm
H	38 mm
L	80 mm
L1	80 mm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de bloque Innospann

ISBL-HD 80x28x38

N° de artículo.:10.01.15.00656

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00656>



ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50

N° de artículo.:10.01.15.00158

Longitud L: 81 mm

Anchura B: 81 mm

Altura H: 12 mm



ISDR 81x31x12 Cup 3 NBR-50

N° de artículo.:10.01.15.00419

Longitud L: 81 mm

Anchura B: 31 mm

Altura H: 12 mm