Boca de ventosa Balance SSCB

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

N° de artículo.:10.01.15.00922

https://www.schmalz.com/10.01.15.00922

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para superficies 3D de forma libre > Sistemas de fijación y agarre para aplicaciones automatizadas > Bocas de ventosa Balance SSCB > SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Sistema de sujeción al vacío para sujeción automatizada

- Diámetro circular D mk: 78 mm
- Funci: Pasadores de fijación central
- Ventosas: Ventosa de fuelle FSG
- Conexión: M6-HE
- Material: VU1
- Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A
- Soporte para piezas de material: NBR
- Altura H1: 179 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D1	134 mm
Dmk	78 mm
D mk1	48 mm
G1	M6-HE
G2	G1/4"-HE
H1	179 mm
EH (min)	141 mm
EH (max)	171 mm
Zs	30 mm
Z (Carrera)	46 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	60
Peso	2.609,70 g
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Boca de ventosa Balance SSCB

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

N° de artículo.:10.01.15.00922

https://www.schmalz.com/10.01.15.00922

Accesorios

ERS SSCB-FG60-VU1

N° de artículo.:10.01.15.00953

Usa construcci: Boca de ventosa Balance

Tamaño: FG60-VU1

Piezas de repuesto

ERS SSCB-FG60-VU1

N° de artículo.:10.01.15.00953

Usa construcci: Boca de ventosa Balance

Tamaño: FG60-VU1

KAPP 7x10.5 SSCB

N° de artículo.:10.01.15.00918

Diámetro exterior D: 7 mm

Longitud L: 10,5 mm

Usa construcci: Boca de ventosa Balance