

## Quick change ventosa boca

SQC-C-RU-80x62-NBR

N° de artículo.:10.01.18.01033

<https://www.schmalz.com/10.01.18.01033>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación por el procesamiento de vidrio > Sistemas de cambio rápido para máquinas Bystronic > Schmalz Quick-Change SQC > SQC-C-RU-80x62-NBR

### Quick Change ventosa boca



Diámetro exterior D: 80 mm

Altura H: 62 mm

Usa construcci: Sistema de cambio rápido

Dimensiones (LxB): Diameter 80 mm


parte normal material: Aluminio

Soporte para piezas de material: ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Herméticos: Perbunan

### Datos de diseño



**Atributo**

**Valor**

D 80 mm

H 62 mm

H1 79,80 mm

### Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Quick change ventosa boca

SQC-C-RU-80x62-NBR

N° de artículo.:10.01.18.01033

<https://www.schmalz.com/10.01.18.01033>



**V-RING 63x11 V-070 NBR**

N° de artículo.:10.07.08.00554

Diámetro exterior D: 75 mm

Tipo: V-070