

Ventosa plana (ovalada)

SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.05.01053

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01053>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > Ventosas planas SGON > SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas




Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/8"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	11,50 mm
Bs	9,40 mm
dn	2,50 mm
G1	G1/8"-HE
H	25 mm
LG1	9 mm
Lmáx(S)	30,50 mm
Ls	29,40 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	1,50 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	12,20 N
Volumen	0,52 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	7,50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (ovalada)

SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.05.01053

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01053>

Peso	7,50 g
Familia de productos	SGON

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad
Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SGO 30x10 SI-HD-65 N022

N° de artículo.:10.01.05.01037

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.05.00123

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 13 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio

Ventosa plana (ovalada)

SGON 30x10 SI-HD-65 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.05.01053

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01053>



ZOKL 11-13

N° de artículo.:10.07.10.00032

Margen de fijación: 11,0 ... 13,0 mm

parte normal material: Acero galvanizado