

## Soporte tooling ventosa

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS

N° de artículo.:10.07.06.00592

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00592>

[Página inicial](#) > [Técnica de vacío para la automatización](#) > [Componentes de vacío](#) > [Elementos de fijación](#) > [Gama de soportes para tooling HT](#) >

Soportes para ventosas HT-SG I > HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS

## Soporte para ventosa




Conexión 1: Perno c l ranura  $\varnothing 19$

Diseño: integrated nozzle

Conexión de ventosa: NPT3/8-MA

Función adicional: Ventilación atmosférica

### Datos de diseño



| Atributo | Valor     |
|----------|-----------|
| B        | 31 mm     |
| B1       | 80,40 mm  |
| B2       | 32 mm     |
| D        | 19 mm     |
| G2       | NPT3/8-MA |
| G4       | G1/8"-HE  |
| H        | 24,50 mm  |
| H1       | 52,85 mm  |
| L        | 39,30 mm  |
| L1       | 82,55 mm  |
| L2       | 60,80 mm  |
| L3       | 11,70 mm  |
| LG2      | 15 mm     |

### Datos técnicos

| Atributo             | Valor    |
|----------------------|----------|
| Peso                 | 212,20 g |
| Familia de productos | HT-SG-I  |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Soporte tooling ventosa

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS

N° de artículo.:10.07.06.00592

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00592>

### Accesorios



#### STV-GE G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00204

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 11,4 mm

Longitud L: 16,4 mm



#### STV-W G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00288

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Plásticos

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 20,8 mm