Soporte universal

HTR-UNI 2N G2 110

N° de artículo.:10.01.03.00328

https://www.schmalz.com/10.01.03.00328

Soporte universal para la fijación ajustable de ventosas

- Conexión de ventosa: G1/4"-MA
- Longitud L1: 110 mm
- Temperatura de trabajo: 0 ... 80 °C
- Conexi: 2 tuercas correderas

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	44 mm
D	59 mm
G1	G1/4"-MA
G2	M6-MA
G3	G1/4"-HE
H	27,50 mm
L	30 mm
L1	110 mm
L2	100 mm
L3	20 mm
L4	36 mm
LG2	6 mm
W	15 °

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	204,20 g
Familia de productos	HTR-UNI

Póngase en contacto con Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soporte universal

HTR-UNI 2N G2 110

N° de artículo.:10.01.03.00328

https://www.schmalz.com/10.01.03.00328

Accesorios

STV-GE G1/4-AG 10

N° de artículo.:10.08.02.00251

Rosca G1: G1/4"-MA
Diámetro tubo externo: 10 mm
parte normal material: Latón
Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C
Diámetro exterior D: 16,5 mm
Longitud L: 23,4 mm

STV-GE G1/4-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00208

Rosca G1: G1/4"-MA
Diámetro tubo externo: 12 mm
parte normal material: Latón
Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C
Diámetro exterior D: 19,5 mm
Longitud L: 29 mm

STV-GE G1/4-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00205

Rosca G1: G1/4"-MA
Diámetro tubo externo: 6 mm
parte normal material: Latón
Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C
Diámetro exterior D: 11,2 mm
Longitud L: 15,2 mm

Soporte universal

HTR-UNI 2N G2 110

N° de artículo.:10.01.03.00328

https://www.schmalz.com/10.01.03.00328

STV-GE G1/4-AG 8

N° de artículo.:10.08.02.00207

Rosca G1: G1/4"-MA
Diámetro tubo externo: 8 mm
parte normal material: Latón
Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C
Diámetro exterior D: 13,9 mm
Longitud L: 17,8 mm

SAUG-ANB G1/4-AG 80

N° de artículo.:10.01.03.00292

Conexión de ventosa: G1/4"-MA
Longitud L: 80 mm

Piezas de repuesto

SAUG-ANB G1/4-AG 110

N° de artículo.:10.01.03.00327

Conexión de ventosa: G1/4"-MA
Longitud L: 110 mm