

Conexión de travesaños

HTR-STS 30x30 D10/16 WI

N° de artículo.:10.08.03.00088

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00088>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Soportes para ventosas y bielas elásticas > Soportes para perfiles cuadrados HTR-STS > HTR-STS 30x30 D10/16 WI

Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en tubos cuadrados




Conexión 1: 30x30

Conexión de las ventosas, bielas elásticas: Contorno D10 y D16

Diseño: Acodado

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	43 mm
B1	7,50 mm
B2	1,50 mm
d	16,50 mm
d1	10,50 mm
H	30 mm
H1	36 mm
L	66 mm
L1	11 mm
L2	8,50 mm
s	3 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	140 g
Familia de productos	HTR-STS

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Conexión de travesaños

HTR-STs 30x30 D10/16 WI

N° de artículo.:10.08.03.00088

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00088>



SCHE 35-16.5x5 ST VZ

N° de artículo.:10.01.01.10025

Diámetro exterior D: 35 mm

Diámetro interior d: 16,5 mm

Longitud L1: 5 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



SCHE 38-18.5x5 ST VZ

N° de artículo.:10.01.03.06140

Diámetro exterior D: 38 mm

Diámetro interior d: 18,5 mm

Longitud L1: 5 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



SCHE 38-21.5x5 ST VZ

N° de artículo.:10.01.01.10015

Diámetro exterior D: 38 mm

Diámetro interior d: 21,5 mm

Longitud L1: 5 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Conexión de travesaños

HTR-STS 30x30 D10/16 WI

N° de artículo.:10.08.03.00088

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00088>



SCHE 7090 M30 ST-HV VZ

N° de artículo.:20.06.01.00044

Diámetro exterior D: 56 mm

Diámetro interior d: 31 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado