

Abrazadera de tubo

SSB 10-16 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00001

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00001>

Página inicial > Equipos de elevación y sistemas de grúa > Tubos elevadores por vacío Jumbo > Piezas de repuesto elevadores de tubos de vacío Jumbo > Piezas de repuesto y de desgaste manipuladores por vacío JumboFlex > SSB 10-16 ST-VZ

Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos




Margen de fijación: 10,0 ... 16,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Datos de diseño



Atributo	Valor
d1	10 mm
d2	16 mm
L	9 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen de fijación	10,0 ... 16,0 mm
parte normal material	Acero
Peso	12 g
Familia de productos	SSB / SSD

Abrazadera de tubo

SSB 10-16 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00001

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00001>

Accesorios



KAPP 9 Band

N° de artículo.:20.12.01.00036

Longitud L: 9 mm

Tamaño: Band



VSL 10-7 PE MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00083

Diámetro exterior D: 10 mm

Diámetro interior d: 7 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PE

Radio de curvatura min.: 60 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00084

Diámetro exterior D: 10 mm

Diámetro interior d: 7 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 60 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 85 °C

Abrazadera de tubo

SSB 10-16 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00001

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00001>



VSL 12-9 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00050

Diámetro exterior D: 12 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00037

Diámetro exterior D: 12 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 70 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C



VSL 14-11 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00038

Diámetro exterior D: 14 mm

Diámetro interior d: 11 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 100 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C

Abrazadera de tubo

SSB 10-16 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00001

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00001>



VSL 15-9 PVC-G KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00005

Diámetro exterior D: 15 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con tejido

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C