

Abrazadera de tubo

SSB 40-60 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00005

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00005>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Abrazaderas SSB / SSD > SSB 40-60 ST-VZ

Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos




Margen de fijación: 40,0 ... 60,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Datos de diseño



Atributo	Valor
d1	40 mm
d2	60 mm
L	9 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen de fijación	40,0 ... 60,0 mm
parte normal material	Acero
Peso	25 g
Familia de productos	SSB / SSD

Abrazadera de tubo

SSB 40-60 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00005

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00005>

Accesorios



KAPP 9 Band

N° de artículo.:20.12.01.00036

Longitud L: 9 mm

Tamaño: Band



VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00008

Diámetro exterior D: 41 mm

Diámetro interior d: 32 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 110 mm

Margen presión (presión servicio): -0,85 ... 4,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C



VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00009

Diámetro exterior D: 48 mm

Diámetro interior d: 38 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 120 mm

Margen presión (presión servicio): -0,88 ... 7,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C