

Abrazadera de tubo

SSD 57-62 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00036>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Abrazaderas SSB / SSD > SSD 57-62 ST-VZ

Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre




Margen de fijación: 57,0 ... 62,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Datos de diseño



Atributo	Valor
d1	57 mm
d2	62 mm
L	15 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen de fijación	57,0 ... 62,0 mm
parte normal material	Acero
Peso	29 g
Familia de productos	SSB / SSD

Abrazadera de tubo

SSD 57-62 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00036>

Accesorios



VSL 60-50 PU-DS-AS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00020

Diámetro exterior D: 60 mm

Diámetro interior d: 50 mm

Longitud (máx): 20 m

Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,82 ... 2,48 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C