

Abrazadera de tubo

SSD 24-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00086

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00086>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Abrazaderas SSB / SSD > SSD 24-27 ST-VZ

Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre




Margen de fijación: 24,0 ... 27,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Datos de diseño



Atributo	Valor
d1	24 mm
d2	27 mm
L	12 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen de fijación	24,0 ... 27,0 mm
parte normal material	Acero
Peso	13,50 g
Familia de productos	SSB / SSD

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Abrazadera de tubo

SSD 24-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00086

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00086>

Accesorios



VSL 27-20 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00047

Diámetro exterior D: 27 mm

Diámetro interior d: 20 mm

Longitud (máx): 20 m

Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 17 mm

Margen presión (presión servicio): -1,00 ... 4,72 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C