

Abrazadera de tubo

SSD 65-70 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00098

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00098>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Abrazaderas SSB / SSD > SSD 65-70 ST-VZ

Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre




Margen de fijación: 65,0 ... 70,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Datos de diseño



Atributo	Valor
d1	65 mm
d2	70 mm
L	13 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen de fijación	65,0 ... 70,0 mm
parte normal material	Acero
Peso	28,10 g
Familia de productos	SSB / SSD

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Abrazadera de tubo

SSD 65-70 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00098

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00098>

Accesorios



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00034

Diámetro exterior D: 71 mm

Diámetro interior d: 60 mm

Longitud (máx): 20 m

Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 40 mm

Margen presión (presión servicio): -0,69 ... 2,09 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00065

Diámetro exterior D: 71 mm

Diámetro interior d: 60 mm

Longitud (máx): 15 m

Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 156 mm

Margen presión (presión servicio): -1,00 ... 2,92 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C



VSL 71-60 PVC-DS GR

N° de artículo.:10.07.09.00012

Diámetro exterior D: 71 mm

Diámetro interior d: 60 mm

Longitud (máx): 25 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 110 mm

Margen presión (presión servicio): -0,73 ... 1,27 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 70 °C