

Abrazadera de tubo

SSD 85-90 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00102

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00102>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Abrazaderas SSB / SSD > SSD 85-90 ST-VZ

Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre




Margen de fijación: 85,0 ... 90,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Datos de diseño



Atributo	Valor
d1	85 mm
d2	90 mm
L	19 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen de fijación	85,0 ... 90,0 mm
parte normal material	Acero
Peso	46,10 g
Familia de productos	SSB / SSD

Abrazadera de tubo

SSD 85-90 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00102

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00102>

Accesorios



VSL 86-75 PU-DS-AS TR

N° de artículo.:10.07.09.00054

Diámetro exterior D: 86 mm

Diámetro interior d: 75 mm

Longitud (máx): 15 m

Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 66 mm

Margen presión (presión servicio): -0,50 ... 1,69 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C



VSL 85-75 PVC-PS GR

N° de artículo.:10.07.09.00048

Diámetro exterior D: 85 mm

Diámetro interior d: 75 mm

Longitud (máx): 10 m

Material manguera: PVC con espiral de PVC

Radio de curvatura min.: 114 mm

Margen presión (presión servicio): -0,29 ... 1,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 70 °C



VSL 87-75 PU-DS-AS

N° de artículo.:10.07.09.00061

Diámetro exterior D: 87 mm

Diámetro interior d: 75 mm

Longitud (máx): 15 m

Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático

Radio de curvatura min.: 195 mm

Margen presión (presión servicio): -1,00 ... 2,36 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C