

Boquilla de tubo

ST G1/2-AG 19 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00163

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00163>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Accesorios para racores de unión > ST G1/2-AG 19 MS-V

Boquilla de tubo



Rosca G1: G1/2"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 19 mm


parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 10 mm

Diámetro nominal dn: 14,3 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	14,30 mm
D	19 mm
G1	G1/2"-MA
L	10 mm
L1	58 mm
LG1	12 mm
SW1	24 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
parte normal material	Latón
Peso	85 g

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Boquilla de tubo

ST G1/2-AG 19 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00163

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00163>



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00007

Diámetro exterior D: 26 mm

Diámetro interior d: 19 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 85 mm

Margen presión (presión servicio): -0,90 ... 5,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C