Conector rápido acodado

STV-W G1/4-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00162

https://www.schmalz.com/10.08.02.00162

Racor instantáneo en versión acodada orientable

- Rosca G1: G1/4"-MA
- Diámetro tubo externo: 12 mm
- parte normal material: Latón niquelado
- Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C
- Longitud L: 34,5 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	12 mm
G1	G1/4"-MA
dn	8,50 mm
D1	19,80 mm
H	17 mm
H1	27 mm
L	34,50 mm
L1	44,50 mm
LG1	7,50 mm
SW1	17 mm
SW3	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 12 d = 9
Tipo de manguera	12-9
parte normal material	Latón niquelado
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo	-20 ... 80 °C
Peso	90 g
Familia de productos	STV

Póngase en contacto con Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Conector rápido acodado

STV-W G1/4-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00162

https://www.schmalz.com/10.08.02.00162

Accesorios

VSL 12-9 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00050

Diámetro exterior D: 12 mm
Diámetro interior d: 9 mm
Longitud (máx): 100 m
Material manguera: PE
Margen presión (presión servicio): bar
Temperatura de trabajo: °C

VSL 12-9 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00037

Diámetro exterior D: 12 mm
Diámetro interior d: 9 mm
Longitud (máx): 50 m
Material manguera: PU
Radio de curvatura min.: 70 mm
Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C