

Enchufe rápido recto

STV-GE G1/4-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00208

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00208>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-GE G1/4-AG 12

Racor instantáneo en versión recta



Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 12 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 19,5 mm

Longitud L: 29 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	19,50 mm
d	12 mm
G1	G1/4"-MA
dn	8,30 mm
L	29 mm
L1	36 mm
L2	21,10 mm
LG1	7 mm
SW1	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 12 d = 9
Tipo de manguera	12-9
parte normal material	Latón
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo	-20 ... 80 °C
Peso	40 g
Familia de productos	STV

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Enchufe rápido recto

STV-GE G1/4-AG 12

N° de artículo.:10.08.02.00208

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00208>

Accesorios



VSL 12-9 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00050

Diámetro exterior D: 12 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00037

Diámetro exterior D: 12 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 70 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C