

Enchufe rápido recto

STV-GE G3/8-AG 14

N° de artículo.:10.08.02.00211

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00211>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-GE G3/8-AG 14

Racor instantáneo en versión recta



Rosca G1: G3/8"-MA

Diámetro tubo externo: 14 mm


parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 21,5 mm

Longitud L: 30,5 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	21,50 mm
d	14 mm
G1	G3/8"-MA
dn	10,30 mm
L	30,50 mm
L1	37,80 mm
L2	22,10 mm
LG1	7,30 mm
SW1	22 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 14 d = 11
Tipo de manguera	14-11
parte normal material	Latón
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo	-20 ... 80 °C
Peso	50 g
Familia de productos	STV

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Enchufe rápido recto

STV-GE G3/8-AG 14

N° de artículo.:10.08.02.00211

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00211>

Accesorios



VSL 14-11 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00038

Diámetro exterior D: 14 mm

Diámetro interior d: 11 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 100 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C